

Rätt etikett på rätt plats

Godkända etiketter

För att retursystemet ska fungera är det viktigt att returlådorna hanteras på rätt sätt. Genom att använda rätt etikett på rätt plats bidrar du till fräscha returlådor som kan användas länge.

Godkända etiketter som placeras på den avsedda knotttriga ytan försvinner lätt i vår tvättprocess. Etiketter som inte är godkända riskerar däremot att fastna på lådorna.

Nedanstående etiketter är testade och godkända samt uppfyller samtliga krav som ställs på etiketter i samband med livsmedelshantering.

Tillverkare	Typ	Anmärkning
Zebra/Zetes	10020773RM	BPA fri ❄️
Raflatac	Thermal Eco/RP-45LW/HG65/T2	❌
Raflatac	Thermal Eco Bpafree-FSC / RP45 LW / HONEY GLASSINE 65	BPA fri
Raflatac	Thermal Eco 300/RP-45/HG65	
Raflatac	Vellum TTR/RP-45LW/HG85	
Raflatac	Thermal Top 200/RP-45LW/HG65/T2 F	❄️
Raflatac	Thermal Top P200/RP45LW/HG65/T2 F	❄️
Raflatac	Thermal Top P 200/RP-45/HG65	
Raflatac	Thermalite Eco Plus PEFC / RP45LW / HG65	
Raflatac	Thermalite Top Plus PEFC / RP45 LW /HG65	
Raflatac	THERMAL TOP P 180 / RP45 LW / HONEY GLASSINE 65	
Fasson	Transfer Plus WR 682 BG 40 Brown	
Fasson	Vellum Extra WR 3000 BG40 Brown F	❄️
Fasson	Thermal Top S8 WR 3000 BG40 Brown	
Fasson	Thermal Eco L10 WR3000 BG40 Brown	❌
Neptun	3300 THK2105 F	❄️
Smith & McLaurin	Ltd Thermal Top T764/WW630/65HG	
Smith & McLaurin	Ltd Thermal Eco T963N/WW630/65HG	
Smith & McLaurin	Ltd Thermal Top T764/WW528/65HG	



För märkning av returlådan i fuktig och kyld miljö, rekommenderas ej etiketter av Ecolabel, vilka i denna miljö drar åt sig fukten och släpper från returlådan.



För märkning i fryst miljö, har följande etiketter och adhesiv testats fram av Svenska Retursystem för att fungera även i kyld appliceringsmiljö och i fryst (-28 gr C) lagerhantering, samt transporterna där emellan.

Märkning av returlådor

Returlådorna får endast märkas på avsedd plats, dvs. på knottiga, strukturerade ytor och inte på släta ytor eller över byglar eller kanter på lådorna. Nedanstående bilder och information visar var etiketterna får placeras samt i vilken maximal storlek.

Artikel	Långsida	Foto	Kortsida	Foto
Hellåda 167, svart	240x100 mm		170x80 mm	
Hellåda 110/140, grön	240x100 mm		170x60 mm	
Hellåda 50/80, röd	240x40 mm		170x60 mm	
Halvlåda 165, svart	150x110 mm		180x60 mm	
Halvlåda 120, röd	240x60 mm		180x60 mm	
Halvlåda 50/80, blå	240x30 mm		180x30 mm	